


# Duschelement Einhebel-Mischbatterie EASY II

Edelstahl

**Achtung,  
abweichende  
Maße bei  
Duschelemen-  
ten mit  
Seifenmulde**



Material nichtrostender Stahl	Werkstoff-Nr. 1.4301	Materialdicke 1,25mm	Oberfläche matt geschliffen
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------

Modell	Bezeichnung	ArtikelNr.
--------	-------------	------------

## Duschelement ohne Seifenmulde | Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm

EASY-DE-O	Anschl. v. oben / ohne Seifenmulde	769600 **
EASY-DE-H	Anschl. v. hinten / ohne Seifenmulde	769601 **
EASY-DE-O-BG	ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. oben	769602 **
EASY-DE-H-BG	ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. hinten	769603 **
EASY-DE-O-USBG	ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben	769604 **
EASY-DE-H-USBG	ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten	769605 **

## Duschelement mit Seifenmulde | Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm

EASY-DE-S-O	Anschl. v. oben / mit Seifenmulde	769606 **
EASY-DE-S-H	Anschl. v. hinten / mit Seifenmulde	769607 **
EASY-DE-S-O-BG	mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. oben	769608 **
EASY-DE-S-H-BG	mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. hinten	769609 **
EASY-DE-S-O-USBG	mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben	769610 **
EASY-DE-S-H-USBG	mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten	769611 **
Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion		769612 **
Aufrüstsatz zur Hygienespülung		769613 **
Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Batteriebetrieb		980378 **
Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion		769615 **
TRAFO-24V-35 W	Spannungsversorgung 5 Duschen	769616 **
TRAFO-24V-50 W	Spannungsversorgung 10 Duschen	769617 **
TRAFO-24V-100 W	Spannungsversorgung 20 Duschen	769618 **
Schlüsseltaster	Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion	769619 **

**LOGGERE**

**BLINOX**

Ohne \* sind Lagerware - \*Lieferzeit 4-6 Wochen - \*\*Lieferzeit auf Anfrage  
Bruttopreise, ohne MwSt. - Lieferung frei Haus ab 1000 € - Projekte auf Anfrage

www.loggere.de

# Duschelement Einhebel-Mischbatterie EASY II

Edelstahl

## Duschelement EASY Stainless Steel Einhebel Mischbatterie,

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen mit gebrochenen Kanten, einschließlich Befestigungsteilen, zum Anschluss an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm, mit absperrbaren Wassermengenregulierungen DN 15, vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert) Düsenbrausekopf EASY-5 aus Messing poliert und verchromt, mit festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/- 6°, automatischer Wassermengenregulierung 8-10 l/min. Einhebelmisch-Armatur mit keramischen Scheiben und rückschlagfreiem Abschluss, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat), mit Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988, Griffkappe Messing poliert und verchromt.

### Ausführung mit integrierter Seifenmulde:

- Seifenmulde fugenlos in der Front integriert
- zusätzlicher Haubenklappmechanik für erleichterte Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes vom Trinkwassernetz

### Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar  
Betriebsdruck 1 bis 6 bar  
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)  
Durchflussmenge 8-10 l/min  
Anschluss: G ½ B

### Neu:

mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur Durchführung einer Zyklischen Hygienespülung mit Vorrichtung für optionale Bypass Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventile und Steuerung nachrüstbar) Werkseinstellung bei Auftragserteilung der entsprechenden Aufrüstsätze:  
Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min.  
Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung:  
10 sec. (nur in Verbindung mit einem Aufrüstsatz der Hygienespülung beinhaltet möglich)  
Hygienespülung aktiviert alle 24 h  
Laufzeit Hygienespülung: 180 sec.

### Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte  
Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung:  
0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte  
Hygienespülung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte  
Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

### Neu:

Ausführung mit Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch rechts seitlich auf dem Element montiert. Ausführung mit Umstellventil zum Wechseln des Wasseraustritts zwischen Düsenbrausekopf und Brausegarnitur Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch rechts seitlich auf dem Element montiert

#### Technische Details (bei Ausführung MIT Seifenmulde):

Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm  
Oberfläche: matt geschliffen  
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

#### Technische Details (bei Ausführung OHNE Seifenmulde):

Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm  
Oberfläche: matt geschliffen  
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301